



Plusline ES Small

Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10

Nätspänningsansluten linjär halogenlampa med överlägsen kvalitet och tillförlitlighet. Ger mycket lång livslängd och klart halogenljus. Perfekt lösning för dekorativa armaturer och för bevaknings- eller arbetsbelysning.


Produktdata

Allmän information	
Sockel	R7S [R7s]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specificerad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Ljusteknik	
Ljusflöde	3 100 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2900 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	19,4 lm/W
Färgåtergivningindex	100
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	160,0 W
Lampström (nom)	0,70 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230 V
Spänning (nom)	230 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T11 [T 11 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	160 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10
Fullständigt produktnamn	Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10
Full EOC	87279009208800
Beställningsnummer	92088800
Materialnummer (12NC)	924587544220
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900920888
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8727900920895

Plusline ES Small

Måttskiss



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

