



Essential MV MR16 Alu

Ess MV MR16 Alu 50W 120-130V 40D 1CT

Essential MV MR16 Alu forma parte de las gamas Philips "Value for Money" (rentables). Resulta ideal para usuarios finales profesionales que buscan una luz de acentuación –sin transformador– para crear contrastes en negocios, hoteles y restaurantes.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GZ10 [GZ10]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Vida útil nominal	2,000 hora(s)
Vida útil promedio (horas)	2,000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen

Información técnica sobre la luz	
Ángulo de haz (nominal)	40 °
Temperatura de color correlacionada	2800 K
Índice de producción de color (IRC)	100

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.0 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	Luz completa al instante s
Voltaje (nominal)	120-130 V


Controles y atenuación	
Regulable	Si

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.
Forma del foco	MR16 [2"/50 mm]

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	Ess MV MR16 Alu 50W 120-130V 40D 1CT
Nombre del producto completo	Ess MV MR16 Alu 50W 120-130V 40D 1CT
Full EOC	871150088792400
Descripción de código local	ESS MV MR16 ALU 50W 120-130V 40D 1CT
Código del pedido	924712536183
N.º de material (12NC)	924712536183
Código local	164095
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500887924
Numerador: paquetes por caja externa	50
EAN/UPC - Caja	8711500887955

Essential MV MR16 Alu

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
Ess MV MR16 Alu 50W 120-130V 40D 1CT	50.7 mm	47.5 mm

