



Energy Advantage IR PAR30

Energy Advantage IR 50PAR30S/IRC+/FL25 120V 15PK

Les lampes halogènes IR PAR Energy Advantage de Philips associent l'attrait visuel avec des économies d'énergie et une longue durée de vie. Ces lampes fournissent une lumière de haute qualité qui révèlent les textures des vêtements et des linges.

Données du produit

| Renseignements généraux | |
|---|------------------------------------|
| Culot | E26 [Single Contact Medium Screw] |
| Position de fonctionnement | Universal [Universal] |
| Application principale | Outdoor (OD) |
| Remplissage de gaz | GAS |
| Durée de vie à 3 h d'utilisation par jour | 3,8 a |

| Données techniques sur l'éclairage | |
|--|----------------|
| Angle du faisceau (nom.) | 25 ° |
| Flux lumineux (nom.) | 900 lm |
| Intensité lumineuse (nom.) | 3850 cd |
| Description du faisceau | Flood [Flood] |
| Température selon la couleur corrélée (nom.) | 2740 K |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 100 |

| Fonctionnement et électricité | |
|-------------------------------|-------|
| Power (Rated) (Nom) | 50 W |
| Tension (nom.) | 120 V |

| Mécanique et boîtier | |
|----------------------|------------|
| Fini de l'ampoule | Clear (CL) |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Renseignements sur le culot | Brass [Brass Cap] |
| Matériau de l'ampoule | Hard Glass |
| Fini du réflecteur | Aluminé |
| Forme du filament | CC-8 [Axial] |


| Approbation et utilisation | |
|------------------------------------|---------|
| Coût énergétique approx. par année | 6,02 \$ |

| Données de produit | |
|--|--|
| Nom du produit de la commande | Energy Advantage IR 50PAR30S/IRC+/FL25 120V 15PK |
| EAN/CUP – Produit | 046677145002 |
| Code de commande | 145003 |
| Numérateur – Quantité par emballage | 1 |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 15 |
| Numéro de matériau (12NC) | 924757120402 |
| Poids net (pièce) | 190,000 g |

Energy Advantage IR PAR30

Schéma dimensionnel

| Product | D | C (max) |
|--|---------|----------|
| Energy Advantage IR 50PAR30S/IRC+/FL25 120V 15PK | 3,75 in | 3,625 in |



PAR30S IRC 50W E26/Brass 120V Flood 25D

