



# Essential MV MR16 Alu

## ESS MR16 50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F

Essential MV MR16 Alu forma parte de las gamas Philips "Value for Money" (rentables). Resulta ideal para usuarios finales profesionales que buscan una luz de acentuación –sin transformador– para crear contrastes en negocios, hoteles y restaurantes.

### Datos del producto

| Información general        |  |
|----------------------------|--|
| Tapa-base                  | GU10 [GU10]                            |
| Posición de funcionamiento | UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)] |
| Vida útil nominal          | 2.000 hora(s)                          |
| Ciclo del interruptor      | 8.000                                  |
| Vida útil promedio (horas) | 2.000 hora(s)                          |
| Lighting Technology        | Halogen                                |

| Información técnica sobre la luz    |        |
|-------------------------------------|--------|
| Ángulo de haz (nominal)             | 40 °   |
| Temperatura de color correlacionada | 2800 K |
| Índice de producción de color (IRC) | 100    |

| Operación y aspectos eléctricos |       |
|---------------------------------|-------|
| Consumo de energía              | 50 W  |
| Tiempo de inicio (nominal)      | 0,0 s |
| Voltaje (nominal)               | 230 V |
| Voltaje (nominal)               | 230 V |

| Controles y atenuación |    |
|------------------------|----|
| Regulable              | Sí |


| Mecánica y carcasa |                 |
|--------------------|-----------------|
| Acabado de la luz  | Transpar.       |
| Forma del foco     | MR16 [2"/50 mm] |

| Información del producto             |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre del producto del pedido       | ESS MR16 50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F |
| Nombre del producto completo         | ESS MR16 50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F |
| Full EOC                             | 871150088793100                      |
| Código del pedido                    | 924782744283                         |
| N.º de material (12NC)               | 924782744283                         |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1                                    |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8711500887931                        |
| Numerador: paquetes por caja externa | 50                                   |
| EAN/UPC - Caja                       | 8711500887962                        |

## Essential MV MR16 Alu

### Plano de dimensiones



| Product                              | D (max) | C (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|
| ESS MR16 50W GU10 230V 40D 1CT/10X5F | 51 mm   | 51 mm   |

