



PAR56 und PAR64

PAR64 1000W 230V MFL

Die präzise Steuerung macht die PAR 64 zur idealen Wahl für Langstrecken-Lichtprojektionen. Darüber hinaus bietet die universelle Brennfunktion vollständige Flexibilität von Leuchtenwinkel und -Position.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	GX16D [GX16d]
ANSI-Code	EXE
LIF-Code	CP62
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Flood and Ambient Lighting
Gasfüllung	Gas
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (min.)	300 h
Nennlebensdauer (Nom)	300 h

Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	23°
Lichtstärke (max.)	130000 cd
Lichtaustritt	Medium Flood
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3200 K

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	1000 W
Spannung (Nom)	230 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	Nicht anwendbar [-]

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150044089110
Bestell-Produktname	PAR64 1000W 230V MFL
EAN/UPC - Produkt	8711500440891
Bestellcode	44089110
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	924783444204
Nettogewicht (Einzelteil)	0.760 kg

PAR56 und PAR64

Abmessungsskizzen



PAR64 1000W 230V MFL

Product	D (max)	C (max)
PAR64 1000W 230V MFL	204 mm	150 mm

