



Broadway PAR56/64

PAR64 1000W 240V MFL

These self-contained spotlights are ideal for intensifying the visual experience in all kinds of clubs, that is because their accurate beam control picks out even the smallest of details even over long distances. This beam control makes the PAR 56 and PAR 64 excellent for long-range light projections. In addition, the universal burning feature provides complete flexibility of luminaires angle and position, while the front glass of the PAR56 provides thermal and physical protection. The result? Complete creative freedom to achieve the desired effect. Immediate re-strike also ensures instant resumption of entertainment after any power interruption.

Données du produit

| Caractéristiques générales | |
|--|----------------------------|
| Culot | GX16D [GX16d] |
| Code Ansi | EXE |
| Code LIF | CP62 |
| Position de fonctionnement | UNIVERSAL [toutes] |
| Application principale | Flood and Ambient Lighting |
| Gaz de remplissage | Gaz |
| Durée de vie à 50% de mortalité (min.) | 300 h |
| Durée de vie nominale (nom.) | 300 h |

| Photométries et Colorimétries | |
|---|--------------|
| Angle d'émission du faisceau (nom.) | 23 ° |
| Intensité lumineuse (max.) | 130000 cd |
| Description du faisceau | Medium Flood |
| Température de couleur proximale (nom.) | 3200 K |

| Caractéristiques électriques | |
|------------------------------|--------|
| Puissance (valeur nominale) | 1000 W |
| Tension (nom.) | 240 V |


| Gestion et gradation | |
|----------------------|-----|
| Intensité réglable | Oui |

| Matériaux et finitions | |
|---------------------------|--------------------|
| Informations sur le culot | Non-disponible [-] |

| Données logistiques | |
|----------------------------|----------------------|
| Code de produit complet | 871150044076110 |
| Désignation Produit | PAR64 1000W 240V MFL |
| Code barre produit (EAN) | 8711500440761 |
| Code de commande | 44076110 |
| Unité d'emballage | 1 |
| Conditionnement par carton | 6 |
| Code industriel (12NC) | 924783445504 |
| Poids net (pièce) | 0.760 kg |

Broadway PAR56/64

Schéma dimensionnel



PAR64 1000W 240V MFL

| Product | D (max) | C (max) |
|----------------------|---------|---------|
| PAR64 1000W 240V MFL | 204 mm | 150 mm |

