



Capsuline

HAL-CAPS 2Y 10W G4 12V CL 2BS/10


Lavspændingshalogenspot. Ideel til små, dekorative armaturer. UV-blokerende og lavt fyldningstryk gør dækglasset unødvendigt. Den kompakte Capsuline giver et klart, hvidt lys i en lang levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G4 [G4]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	2.000 t
Skiftecyklus	8.000
Nominal levetid (timer)	2.000 t
Lighting Technology	Halogen
Lysteknisk	
Lysstrøm	100 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	10 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og el	
Strømforbrug	10,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,83 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	12 V
Spænding (nom.)	12 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T9 [T 9 mm (T9)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	11 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	Hal-Caps 2y 10W G4 12V CL 2BS/10
Det fulde produkt navn	HAL-CAPS 2Y 10W G4 12V CL 2BS/10
Full EOC	872790020307325
Ordrekode	20307325
Materialenr. (12NC)	924891917101
Lokal ordrekode	2056447220
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900203073
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8727900204292

Målskitse



Product	D (max)	L	C (max)
Hal-Caps 2y 10W G4 12V CL 2BS/10	10 mm	22,2 mm	33 mm

