



Capsuleline

HAL-CAPS 2Y 10W G4 12V CL 2BS/10


Halogenlyskilde med lav spenning. Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og glasset med UV-blokk gjør at den kan brukes uten frontglass. Den kompakte Capsuleline-lyskilden gir klart, hvitt lys gjennom en lang levetid.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G4 [G4]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen
Teknisk belysning	
Lysytelse	100 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	10 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	10,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,83 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	12 V
Spenning (nom.)	12 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T9 [T 9 mm (T9)]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	11 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Hal-Caps 2y 10W G4 12V CL 2BS/10
Fullstendig produktnavn	HAL-CAPS 2Y 10W G4 12V CL 2BS/10
Full EOC	872790020307325
Bestillingskode	20307325
Materialenr. (12NC)	924891917101
Lokal bestillingskode	3776795
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900203073
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8727900204292

Målskisse



Product	D (max)	L	C (max)
Hal-Caps 2y 10W G4 12V CL 2BS/10	10 mm	22,2 mm	33 mm

