



Capsuleline

Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F

Lågvolts halogenlampa. Perfekt lösning för små och dekorativa armaturer. UV-blockeringsglas och lågtrycksfyllning möjliggör användning utan skyddsglas. Den kompakta Capsuleline ger klart vitt ljus under en lång livslängd.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G4 [G4]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specificerad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Ljusteknik

Ljusflöde	255 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	12,5 lm/W
Färgåtergivningindex	100

Drift och elektricitet

Effektförbrukning	20,0 W
Lampström (nom)	1,67 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	12 V
Spänning (nom)	12 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T9 [T 9 mm (T9)]

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	21 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Caps 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F
Fullständigt produktnamn	Capsuleline 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F
Full EOC	871150041299750
Beställningsnummer	41299750
Materialnummer (12NC)	924892017111
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500412997
Räknare - antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC - Hölje	8711500425812

Capsuline

Måttskiss



Product	D (max)	L	C (max)
Caps 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	10 mm	22 mm	33 mm

