



# MASTERLine ES

## MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

Lavspenningshalogen med meget høy energieffektivitet og lang levetid på grunn av det infrarødt-reflekterende belegget i glassreflektoren. Ideell løsning for mindre dekorative armaturer som man ønsker skal sette fokus på bestemte gjenstander. Det dikroiske belegget forhindrer varmeoverføring til gjenstandene.

### Produktdata

| Generell informasjon    |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Sokkelbase              | GU5.3 [GU5.3]                        |
| Driftsposisjon          | UNIVERSAL [Alle eller universal (U)] |
| Nominell levetid        | 5 000 time(r)                        |
| Brytersyklus            | 20 000                               |
| Anslått levetid (timer) | 5 000 time(r)                        |
| Lighting Technology     | Halogen                              |

| Teknisk belysning                             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Spredningsvinkel (nom.)                       | 36 grad(er) |
| Korrelert fargetemperatur (nom)               | 3000 K      |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)                 | 100         |
| Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet) | 300 lm      |

| Drift og elektronikk               |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Effektforbruk                      | 20,0 W                         |
| lyskildestrøm (nom.)               | 2 A                            |
| Starttid (nom.)                    | 0,0 s                          |
| Tiden det tar før lyset er på 60 % | Full belysning med det samme s |
| Effektfaktor (brøk)                | 1                              |
| Spenning (nom.)                    | 12 V                           |
| Spenning (nom.)                    | 12 V                           |

| Kontroller og dimming |    |
|-----------------------|----|
| Kan dimmes            | Ja |


| Mekanikk og innfatning |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Lyspæreform            | MR16 [2 tommer / 50 mm] |

| Godkjenning og bruksområde |        |
|----------------------------|--------|
| Energiforbruk kWh/1000 t   | 21 kWh |

| Produktdata                       |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Produktnavn for bestilling        | MASTERL ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F    |
| Fullstendig produktnavn           | MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F |
| Full EOC                          | 871150041367371                          |
| Bestillingskode                   | 41367371                                 |
| Materialenr. (12NC)               | 924895017101                             |
| Lokal bestillingskode             | 3758444                                  |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                        |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500413673                            |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 20                                       |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500409980                            |


# MASTERLine ES

## Målskisse



| Product                               | D (max) | C1 (max) |
|---------------------------------------|---------|----------|
| MASTERL ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F | 51 mm   | 50,5 mm  |

## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MASTERL ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

