



MASTERLine ES

MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

Quemador halógeno de bajo voltaje con muy alta eficiencia energética y larga vida útil gracias al revestimiento en el reflector de vidrio. Solución ideal para luminarias decorativas pequeñas que colocan sus objetos en el foco de atención. El revestimiento dicróico permite la transmisión del calor al objeto.

Datos del producto

| Información general | |
|----------------------------|--|
| Base del casquillo | GU5.3 [GU5.3] |
| Posición de funcionamiento | UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)] |
| Vida útil nominal | 5.000 hora(s) |
| Ciclo de encendido/apagado | 20.000 |
| Vida útil nominal (horas) | 5.000 hora(s) |
| Lighting Technology | Halogen |

| Datos técnicos de la luz | |
|---|--------|
| Ángulo de haz (nom.) | 36 ° |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 3000 K |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 100 |
| Flujo lumínico en cono de 90° (nominal) | 540 lm |

| Operativos y eléctricos | |
|---|----------------------------|
| Consumo de energía | 30,0 W |
| Corriente de lámpara (nom.) | 3 A |
| Hora de inicio (nom.) | 0,0 s |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 100 % de luz al instante s |
| Factor de potencia (fracción) | 1 |
| Voltaje (nom.) | 12 V |

| | |
|----------------|------|
| Voltaje (nom.) | 12 V |
|----------------|------|

| Controles y regulación | |
|------------------------|----|
| Regulable | Sí |


| Mecánicos y de carcasa | |
|------------------------|-------------------------|
| Forma de la bombilla | MR16 [2 pulgadas/50 mm] |

| Aprobación y aplicación | |
|-------------------------------|--------|
| Consumo energético kWh/1000 h | 32 kWh |

| Datos de producto | |
|--|--|
| Nombre de producto del pedido | MASTERL ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F |
| Nombre completo del producto | MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F |
| Full EOC | 871150041378971 |
| Código de pedido | 41378971 |
| Código 12NC | 924895317101 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8711500413789 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 20 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8711500410047 |


MASTERLine ES

Plano de dimensiones



| Product | D (max) | C1 (max) |
|---------------------------------------|---------|----------|
| MASTERL ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F | 51 mm | 50,5 mm |

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTERL ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

