



MASTERLine ES

MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

Lågvoltshalogenlampa med mycket hög energieffektivitet och lång livslängd tack vare infraröd beläggning i glasreflektorn. Perfekt lösning för små dekorativa armaturer, så att föremålen hamnar i blickpunkten. Dikroisk beläggning förhindrar värmeöverföring till föremålet.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU5.3 [GU5.3]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	5 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	5 000 h
Lighting Technology	Halogen

Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Färgåtergivningningsindex	100
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	540 lm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	30,0 W
Lampström (nom)	3 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	12 V
Spänning (nom)	12 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja


Mekanik och armaturhus	
Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	32 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTERL ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F
Fullständigt produktnamn	MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F
Full EOC	871150041378971
Beställningsnummer	41378971
Materialnummer (12NC)	924895317101
Lokal kod	8341820
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500413789
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC - Hölje	8711500410047


MASTERLine ES

Måttskiss



Product	D (max)	C1 (max)
MASTERL ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	51 mm	50,5 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MASTERL ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

