



MASTERLine ES

MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

Niskonapięciowy halogenowy żarznik o znakomitej energooszczędności i trwałości dzięki powłoce IRR, zabudowany w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	5 000 h
Cykl Przetaczania	20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	5 000 h
Lighting Technology	Halogen

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	830 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	45,0 W
Lamp Current (Nom)	3,75 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	12 V

Napięcie (Nom)	12 V
----------------	------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kształt bańki	MR16 [2 cale/50 mm]
---------------	---------------------

Certyfikaty i zastosowania


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	48 kWh
---	--------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F
Pełna nazwa produktu	MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F
Full EOC	871150042444071
Kod zamówienia	42444071
Materiał Nr (12NC)	924896117101
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500424440
Numerator - Packs per outer box	20
EAN/UPC - Opakowanie	8711500410344


MASTERLine ES

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C1 (max)
MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	51 mm	50,5 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F

