



MASTERLine ES

MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F

Bruciatore alogeno a bassa tensione con efficienza energetica particolarmente elevata e lunga durata grazie al rivestimento IRR in un riflettore in vetro. Soluzione ideale per apparecchi decorativi di piccole dimensioni, per mettere gli oggetti al centro dell'attenzione. Rivestimento diecrico che previene la trasmissione di calore agli oggetti.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3 [GU5.3]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	5.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Durata specificata (ore)	5.000 ore
Lighting Technology	Halogen

Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio (Nom)	60 °
Temperatura del colore correlata	3000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	830 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	45,0 W
Corrente lampada (Nom)	3,75 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	12 V

Tensione (Nom)	12 V
----------------	------

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]


Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	48 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F
Nome completo prodotto	MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F
Full EOC	871150042447171
Codice d'ordine	42447171
Codice materiale (12NC)	924896217101
Codice locale	14591ES
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500424471

MASTERLine ES


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8711500410368

Disegno tecnico



Product	D (max)	C1 (max)
MASTERL ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F	51 mm	50,5 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - MASTERL ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F

