



Broadway Dicróica Disco

ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24

A longa vida útil da maioria das lâmpadas de baixa tensão de halogéneo é ainda prolongada pela tecnologia P3 com características únicas desenvolvida pela Philips. Isto permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas, prolongando assim a vida útil da lâmpada, reduzindo as falhas precoces e resultando em menos custos em horas de manutenção. A tecnologia P3 assegura igualmente a consistência da emissão de luz de alta qualidade e permite que a lâmpada seja utilizada em qualquer posição de acendimento, o que permite o desenho de equipamentos mais compactos. Além disso, o filamento compacto produz uma luz branca pura e uma intensidade de feixe elevada para a obtenção de cores naturais fidedignas em palco, sem pontos críticos.

Dados do produto

Informações gerais		Tensão (Nom.)		24 V	
Casquilho	GX5.3 [GX5.3]				
Código Philips	13163				
Código Ansi	ELC-10H				
Código LIF	A1/259-10H				
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]				
Principal aplicação	Disco/Theatre				
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	1000 h				
Dados técnicos de luminosidade		Controles e regulação			
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3400 K	Regulável	Sim		
Índice de restituição cromática (Nom.)	100				
Dados elétricos e de funcionamento		Dados mecânicos e de revestimento			
Power (Rated) (Nom)	250 W	Material da lâmpada	Quartz-UV Open		
		Acabamento do refletor	Smooth		
		Dimensões de filamento LxA	-		
		Requisitos de design da luminária			
		Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C		
		Temperatura de "pinch" (Máx.)	400 °C		
		Distância de trabalho WD	31,7 mm		


Broadway Dicroica Disco

Dados do produto

Código do produto completo	871150043686330
Nome de produto da encomenda	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24
EAN/UPC – Produto	8711500436863
Código de encomenda	43686330
Numerador – Quantidade por embalagem	1

Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
N.º material (12NC)	924913220540
Peso líquido (Peça)	0,024 kg

Desenho dimensional



13163 ELC/10H 250W GX5.3 24V

Product	D (max)	C (max)
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm

