



Broadway Dichroic Disco

ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24

Длительный срок службы, характерный для большинства низковольтных галогенных ламп, дополнительно увеличивается благодаря технологии P3, разработанной компанией Philips. Эта технология позволяет эксплуатировать лампы при более высоких температурах, что продлевает срок их службы, сокращает количество преждевременных отказов и снижает затраты на оплату труда специалистов по техническому обслуживанию. Технология P3 также гарантирует стабильность светоотдачи и позволяет использовать лампы в любой позиции, что в свою очередь дает возможность создавать более компактные осветительные приборы. В дополнение к этому компактная нить накаливания выдает чистый белый свет с высокой интенсивностью пучка, обеспечивая точную передачу цветов на сцене без пересвеченных участков.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX5.3 [GX5.3]
Код Philips	13163
Код ANSI	ELC-10H
Код LIF	A1/259-10H
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Disco/Theatre
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1000 h

Технические характеристики освещения	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3400 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	250 W
Напряжение (ном.)	24 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Материал колбы	Quartz-UV Open
Покрытие отражателя	Мягкий
Размеры нити накаливания, Ш x В	-


Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	900 °C

Broadway Dichroic Disco

Скачок минимальной разности температур (макс.)	400 °C
Рабочее расстояние (WD)	31,7 mm
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150043686330
Название продукта для заказа	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24
EAN/UPC — продукт	8711500436863

Код заказа	924913220540
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	24
Материал № (12NC)	924913220540
Вес нетто (шт.)	0,024 kg

Чертеж размеров



13163 ELC/10H 250W GX5.3 24V

Product	D (max)	C (max)
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm

