



DuraMax Deco Blunt Tip

BC40ETC/D/LL 6/2PK

Les ampoules décoratives longue durée DuraMax® à embout arrondi de Philips réduisent le tracas lié au remplacement des ampoules après quelques mois, car les produits DuraMax durent plus longtemps que les ampoules incandescentes standard. Les ampoules décoratives DuraMax à embout arrondi de Philips sont disponibles dans une variété de formes, de tailles et d'intensités avec des finis transparent et givré. Les ampoules transparentes fournissent une lumière scintillante décorative, alors que les ampoules givrées fournissent une lumière douce pour ajouter une touche agréable à la décoration de la maison.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Position de fonctionnement	S90 [Debout +/-90 D ou culot vers le bas (BDH)]
Durée de vie nominale (heures)	2 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Données techniques sur l'éclairage	
Flux lumineux	266 lm
Fonctionnement et électricité	
Consommation	40 W
Tension (nom.)	120 V
Tension (nom.)	120 V

Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	B13 (B13)
Données de produit	
Nom du produit de la commande	BC40ETC/D/LL 6/2PK
Nom complet du produit	BC40ETC/D/LL 6/2PK
Code de commande	129262
Numéro de matériau (12 CN)	925169736301
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677129262
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677129267

DuraMax Deco Blunt Tip

Schéma dimensionnel



Product
BC40ETC/D/LL 6/2PK

