



Mini Reflector

BC-40R14/N

La famille de lampes Mini Reflector de Philips fournit la lumière parfaite pour les accents phénoménaux et les éclairages de présentation, ainsi que pour les éclairages généraux dans une variété d'applications.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E17 [Intermediate Screw]
Position de fonctionnement	S90 [Debout +/-90 D ou culot vers le bas (BDH)]
Durée de vie nominale (heures)	1 500 h
Lighting Technology	Incandescent
Fonctionnement et électricité	
Consommation	40 W
Tension (nom.)	120 V
Tension (nom.)	120 V
Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Givré

Forme de l'ampoule	R14
Données de produit	
Nom du produit de la commande	BC-40R14/N
Nom complet du produit	BC-40R14/N
Code de commande	510479
Numéro de matériau (12 N.C.)	925271036302
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	067805010801
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50067805010806

Mini Reflector

Schéma dimensionnel

Product	D	C (max)
BC-40R14/N	1,75 in	2,625 in

