



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic gir den klassiske lyspæreformen du er vant til. Den nye klassikeren gir lys av høy kvalitet, kan dimmes, og tennes umiddelbart.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Driftposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen

Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	30 grad(er)
Korreisert fargetemperatur (nom)	2800 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	270 lm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	42,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,18 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spennings (nom.)	230 V

Spennings (nom.)	230 V
------------------	-------

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	NR63 [NR 63 mm]


Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	42 kWh

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP
Fullstendig produktnavn	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP
Full EOC	872790025195104
Bestillingskode	25195104
Materialenr. (12NC)	925636044223
Lokal bestillingskode	3766514
SAP-teller – antall per pakke	1

Halogen Classic Reflector

EAN/UPC – produkt/boks	8727900251951
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696462812

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	64 mm	104 mm

