



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic--lamporna har en välbekant och klassisk form och ger ett dimbart ljus av hög kvalitet som tänds direkt.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specifiserad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	30 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2800 K
Färgåtergivningindex	100
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	270 lm

Drift och elektricitet

Effektförbrukning	42,0 W
Lampström (nom)	0,18 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230 V

Spänning (nom)	230 V
----------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Lampform	NR63 [NR 63 mm]

Användning och godkännande

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	42 kWh
---------------------------------	--------


Produktdata

Beställningsproduktnamn	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP
Fullständigt produktnamn	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP
Full EOC	872790025195104
Beställningsnummer	25195104
Materialnummer (12NC)	925636044223
Lokal kod	8341386
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900251951
Räknare – antal förpackningar per kartong	10

Halogen Classic Reflector

EAN/UPC - Hölje 8718696462812

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	64 mm	104 mm

