



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP


Žárovky Philips Halogen Classic nabízejí klasický tvar, na jaký jste zvyklí. Tato nová „klasika“ poskytuje vysoce kvalitní světlo, umožňuje stmívání a okamžité rozsvícení.

Údaje o produktu

Obecné informace		Řízení a stmívání	
Patice krytky	E14 [E14]	Stmívatelné	Ano
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Mechanické a materiály	
Nominální životnost	2 000 h	Povrchová úprava žárovky	Matná
Cyklus zapnutí	8 000	Tvar žárovky	NR50 [NR 50 mm]
Jmenovitá životnost (hodiny)	2 000 h	Certifikace a použití	
Lighting Technology	Halogen	Spotřeba energie kWh/1000 h	28 kWh
Světelně technické		Označení a balení	
Vyzařovací úhel (jmen.)	30 stupňů	Objednávací název produktu	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2800 K	Celý název výrobku	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Index podání barev (CRI)	100	Full EOC	872790025274304
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	136 lm	Objednávací kód	25274304
Provozní a elektrické		Číslo materiálu (12NC)	925640044235
Spotřeba energie	28,0 W	Číslování SAP – počet v balení	1
Proud zdroje (jmen.)	0,12 A	EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900252743
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s	Číslování SAP – balení v krabici	10
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s	Pouzdro – EAN/UPC	8718696462782
Účinník (zlomek)	1		
Napětí (jmen.)	230 V		
Napětí (jmen.)	230 V		

Halogen Classic Reflector

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

