



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

Žárovky Philips Halogen Classic nabízejí klasický tvar, na jaký jste zvyklí. Tato nová „klasika“ poskytuje vysoce kvalitní světlo, umožňuje stmívání a okamžité rozsvícení.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h
Cyklus přepínání	8 000x

Light Technical	
Vyzařovací úhel (jmen.)	30 °
Světelný tok (jmen.) (nom.)	136 lm
Svítivost (max.)	300 cd
Jmenovitý vyzařovací úhel	30 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K
Index barevného podání (jmen.)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	136 lm

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	28.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,12 A
Ekvivalentní příkon	33 W
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s

Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	230 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Matná (FR)

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	28 kWh

Luminaire Design Requirements	
Teplota patice (max.)	130 °C


Product Data	
Úplný kód výrobku	872790025274304
Objednávací název produktu	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
EAN/UPC – výrobek	8727900252743

Halogen Classic Reflector

Objednací kód	25274304
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	925640044235

Celková hmotnost (kus)	20,800 g
------------------------	----------

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

HalClass 28W E14 230V NR50 30D FR

Fotometrické údaje

