



Halogen Classic Reflektor

EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic-Lampen haben die gewohnte klassische Form. Diese neue „klassische“ Lampe erzeugt ein hochwertiges Licht, ist dimmbar und leuchtet sofort.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|--------------------------|-----------------------|
| Sockel | E14 [E14] |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig] |
| Nennlebensdauer (Nom) | 2000 h |
| Schaltzyklus | 8000X |

| Lichttechnische Daten | |
|---|--------|
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | 30 ° |
| Nennlichtstrom (Nom) | 136 lm |
| Lichtstärke (max.) | 300 cd |
| Nenn-Abstrahlungswinkel | 30 ° |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2800 K |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 100 |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.) | 80 % |
| Lichtstrom im 90° Winkel | 136 lm |

| Elektrische Kenndaten | |
|-----------------------|--------|
| Power (Rated) (Nom) | 28.0 W |
| Lampenstrom (Nom) | 0,12 A |
| Äquivalente Leistung | 33 W |
| Startzeit (Nom) | 0,0 s |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom) | instant full light |
| Leistungsfaktor (Nom) | 1 |
| Spannung (Nom) | 230 V |

| Dimmen | |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |

| Mechanische Kenndaten | |
|-----------------------|-----------|
| Kolbenausführung | matt (FR) |

| Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
|---|--------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | D |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 28 kWh |

| Anforderungen an das Leuchtendesign | |
|-------------------------------------|--------|
| Sockeltemperatur (max.) | 130 °C |


| Produktdaten | |
|---------------------|---|
| Gesamt-Produktcode | 872790025274304 |
| Bestell-Produktname | EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP |
| EAN/UPC - Produkt | 8727900252743 |

Halogen Classic Reflektor

| | |
|-------------------------|--------------|
| Bestellcode | 25274304 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Anzahl pro Umverpackung | 10 |
| Material-Nr. (12NC) | 925640044235 |

| | |
|---------------------------|----------|
| Nettogewicht (Einzelteil) | 20,800 g |
|---------------------------|----------|

Abmessungsskizzen



HalClass 28W E14 230V NR50 30D FR

| Product | D (max) | C (max) |
|---|---------|---------|
| EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP | 51 mm | 86,5 mm |

Photometrische Daten

