



# Halogen Classic Réflecteur

## EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Ce nouveau « classique » fournit un éclairage de haute qualité, des possibilités de gradation et un démarrage instantané.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	2'000 h
Nombre de cycles d'allumage	8'000
Durée de vie nominale (heures)	2'000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	30 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	136 lm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	28.0 W
Courant lampe (nom.)	0.12 A
Heure de démarrage (nom.)	0.0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230 V

Tension (nom.)	230 V
----------------	-------

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	NR50 [NR 50 mm]


Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	28 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Nom de produit complet	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Code EOC	872790025274304
Code de commande	25274304
Code 12NC	925640044235
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900252743

# Halogen Classic Réflecteur

Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696462782

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86.5 mm

