



Halogen Classic reflektor

EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

Żarówka Philips Halogen Classic cechuje się znajomym tradycyjnym kształtem. Ten nowy „klasyk” emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ściemnianie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

Dane produktu


Informacje podstawowe		Czas uruchomienia (Nom)		0,0 s
Trzonek	E14 [E14]	Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light	
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]	Współczynnik mocy (Nom)	1	
Trwałość nominalna (Nom)	2000 h	Napięcie (Nom)	230 V	
Cykl załączania	8000X	Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego		
Dane techniczne oświetlenia		Funkcja ściemniania	tak	
Kąt rozsyłu światła (Nom)	30 °	Mechanika i korpus		
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	136 lm	Wykończenie bańki	matowana (FR)	
Światłość (Max)	300 cd	Certyfikaty i zastosowania		
Znamionowy kąt rozsyłu światła	30 °	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	D	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2800 K	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	28 kWh	
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100	Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych		
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min)	80 %	Temperatura trzonka (Max)	130 °C	
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	136 lm	Dane techniczne produktu		
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Pełny kod produktu	872790025274304	
Power (Rated) (Nom)	28.0 W			
Prąd lampy (Nom)	0,12 A			
Równoważna moc w watach	33 W			

Halogen Classic reflektor

Nazwa produktu na zamówieniu	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
EAN/UPC - Produkt	8727900252743
Kod zamówienia	25274304
Numerátor - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1

Numerátor - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	925640044235
Waga netto (szt.)	20.800 g

Rysunki techniczne



HalClass 28W E14 230V NR50 30D FR

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

Dane fotometryczne

