



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

Žiarovky Philips Halogen Classic ponúkajú klasické tvary, na ktoré ste zvyknutí. Táto nová „klasika“ poskytuje svetlo vysokej kvality, je stmievateľná a okamžite sa rozsvieti.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E14 [E14]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	2 000 h
Spínací cyklus	8 000
Menovitá životnosť (hodiny)	2 000 h
Technológia osvetlenia	Halogen

Svetelné technické	
Uhol vyžarovania (nom.)	30 stupeň (stupne)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2800 K
Index podania farieb (CRI)	100
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	136 lm

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	28,0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,12 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Účinnosť (zlomok)	1
Napätie (nom.)	230 V

Napätie (nom.)	230 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná
Tvar žiarovky	NR50 [NR 50 mm]

Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	28 kWh


Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Úplný názov produktu	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP
Úplný kód produktu	872790025274304
Objednávkový kód	25274304
Č. materiálu (12NC)	925640044235
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8727900252743
Čitateľ – počet balení v krabici	10

Halogen Classic Reflector

EAN/UPC – balenie

8718696462782

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

