



# Halogen Classic Reflector

## EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic--lamporna har en välbekant och klassisk form och ger ett dimbart ljus av hög kvalitet som tänds direkt.

### Produktdata

| Allmän information              |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Socket                          | E14 [E14]                              |
| Driftposition                   | UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)] |
| Nominell livslängd              | 2 000 h                                |
| Driftcykel                      | 8 000                                  |
| Specificerad livslängd (timmar) | 2 000 h                                |
| Lighting Technology             | Halogen                                |

### Ljusteknik

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Spridningsvinkel (nom)           | 30 °   |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)  | 2800 K |
| Färgåtergivningindex             | 100    |
| Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde) | 136 lm |

### Drift och elektricitet

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Effektförbrukning              | 28,0 W         |
| Lampström (nom)                | 0,12 A         |
| Tändningstid (nom)             | 0,0 s          |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | tänds direkt s |
| Effektfaktor (fraktion)        | 1              |
| Spänning (nom)                 | 230 V          |

|                |       |
|----------------|-------|
| Spänning (nom) | 230 V |
|----------------|-------|

### Styrenheter och dimring

|        |    |
|--------|----|
| Dimbar | Ja |
|--------|----|

### Mekanik och armaturhus

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Ljuskällans ytbehandling | Frostad         |
| Lampform                 | NR50 [NR 50 mm] |

### Användning och godkännande

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 28 kWh |
|---------------------------------|--------|

### Produktdata

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Beställningsproduktnamn                   | EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP |
| Fullständigt produktnamn                  | EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP |
| Full EOC                                  | 872790025274304                         |
| Beställningsnummer                        | 25274304                                |
| Materialnummer (12NC)                     | 925640044235                            |
| Lokal kod                                 | 8341384                                 |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                       |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8727900252743                           |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 10                                      |

# Halogen Classic Reflector

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN/UPC - Hölje | 8718696462782 |
|-----------------|---------------|

## Måttskiss

| Product                                 | D (max) | C (max) |
|-----------------------------------------|---------|---------|
| EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP | 51 mm   | 86,5 mm |

