



Halogen Clickline G9

Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10

Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla. Sklo blokující UV paprsky a bezpečnostní pojistka umožňují použití ve svítilnách bez krycího skla. Kompaktní světelný zdroj Clickline poskytuje jasné bílé světlo po celou dobu dlouhé životnosti.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G9 [G9]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h
Cyklus přepínání	8 000x

Light Technical	
Světelný tok (jmen.)	370 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	370 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	12,1 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	28.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,12 A
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	230 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá (CL)


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	28 kWh

Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	950 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C

Product Data	
Úplný kód výrobku	872790025287325
Objednávací název produktu	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10
EAN/UPC – výrobek	8727900252873
Objednávací kód	25287325
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	925640644202
Celková hmotnost (kus)	3,300 g

Halogen Clickline G9

Rozměrové výkresy



CLICKLINE 28W G9 230V CL

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	13 mm	21,7 mm	45 mm

