



Halogena Clickline G9

Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10

Solución ideal para su uso en luminarias decorativas pequeñas. El cristal de bloqueo de rayos UV y el fusible de seguridad permiten el uso sin cristal de cubierta. La Clickline compacta proporciona una nítida luz blanca durante una vida útil prolongada.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G9 [G9]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 hora(s)
Lighting Technology	Halogen
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	370 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2800 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	12,1 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	100
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	28,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,12 A
Hora de inicio (nom.)	0,0 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	1
Voltaje (nom.)	230 V


Voltaje (nom.)	230 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T13 [T 13 mm]
Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	28 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10
Nombre completo del producto	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10
Full EOC	872790025287325
Código de pedido	25287325
Código 12NC	925640644202
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900252873
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10

Halogena Clickline G9

Embalaje con código EAN/UPC

8727900662191

Plano de dimensiones



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	13 mm	21,7 mm	45 mm

