



Halogen Clickline

Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10

Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz bezpiecznik umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby. Kompaktowa lampa Clickline generuje wyraziste białe światło przez cały długi okres eksploatacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G9 [G9]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przetwarzania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	370 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	12,1 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	28,0 W
Lamp Current (Nom)	0,12 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230 V

Napięcie (Nom)	230 V
----------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T13 [T 13 mm]


Certyfikaty i zastosowania

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	28 kWh
---	--------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10
Pełna nazwa produktu	Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10
Full EOC	872790025287325
Kod zamówienia	25287325
Materiał Nr (12NC)	925640644202
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900252873
Numerator - Packs per outer box	10

Rysunki techniczne



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Caps 28W G9 230V CL 1BC/10	13 mm	21,7 mm	45 mm

