



# Halogen Clickline G9

## Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten. Das UV-Schutzglas und die Sicherung erlauben den Einsatz ohne Deckglas. Die kompakte Clickline strahlt hellweiß und hat eine lange Lebensdauer.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G9 [ G9]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [ Beliebig]
Nennlebensdauer (Nom)	2000 h
Schaltzyklus	8000X

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (Nom)	370 lm
Nennlichtstrom (Nom)	370 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K
Nennlichtausbeute (Nom)	12,1 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.)	80 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	28,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,12 A
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	1
Spannung (Nom)	230 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar (CL)

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	28 kWh

Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	950 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	872790086398700
Bestell-Produktname	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC - Produkt	8727900863987
Bestellcode	86398700
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	100
Material-Nr. (12NC)	925640644205
Nettogewicht (Einzelteil)	0,003 kg

# Halogen Clickline G9

---

## Abmessungsskizzen

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

CLICKLINE 28W G9 230V CL

