



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Ihanteellinen pieniin koristevalaisimiin. Turvasulakkeen ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole suojalasia. Pienikokoinen Clickline tuottaa säkenöivää valkoista valoa pitkän käyttöiän ajan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G9 [G9]
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	2000 h
Kytkenäjakso	8000X

Valon tekniset tiedot	
Valovirta (nim.)	370 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	370 lm
Vastaava väriämpötila (nim.)	2800 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	12,1 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	100
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (min.)	80 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	28.0 W
Lampun virta (nim.)	0,12 A
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	instant full light
Tehokerroin (nim.)	1
Jännite (nim.)	230 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	D
Energiankulutus kWh/1000 h	28 kWh

Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	950 °C
Pistokannan lämpötila (maks.)	350 °C

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	872790086398700
Tilaustuotteen nimi	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC – tuote	8727900863987
Tilaukoodi	86398700
Sähkönumero	4728970
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	100
Materiaalinumero (12NC)	925640644205
Nettopaino (kappale)	0,003 kg

Halogen Clickline G9

Mittapiirros

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

CLICKLINE 28W G9 230V CL

