



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Ihanteellinen pieniin koristevalaisimiin. Turvasulakkeen ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole suojalasia. Pienikokoinen Clickline tuottaa säkenöivää valkoista valoa pitkän käyttöiän ajan.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G9 [G9]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	350 lm
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,452
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,409
Vastaava väriämpötila (nim.)	2800 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	12,1 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	100

Käyttö- ja sähkö tiedot

Virrankulutus	29 W
Lampun virta (nim.)	0,12 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	230 V

Jännite (nim.)	230 V
----------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T13 [T 13 mm]

Merkinnät ja luokitukset

Energiatohokkuusluokka	G
Energiankulutus kWh/1000 h	29 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423233


Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
Koko tuotteen nimi	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790086398700
Paikallisen koodin kuvaus	4728970
Tilauuskoodi	86398700
Tuotekoodi (12NC)	925640644205
Paikallinen koodi	4728970
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8727900863987

Halogen Clickline G9

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	100
EAN/UPC – laatikko	8727900864007

Mittapiirros



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

