



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Ideal solution for small decorative luminaires. UV-block glass and safety fuse allow usage without cover glass. The compact Clickline gives crisp white light over a long lifetime.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G9 [G9]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specificerad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Mätreferens för ljusflöde	Sphere

Ljusteknik	
Ljusflöde	350 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,452
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,409
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2800 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	12,1 lm/W
Färgåtergivningsindex	100

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	29 W
Lampström (nom)	0,12 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230 V

Spänning (nom)	230 V
----------------	-------

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T13 [T 13 mm]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	29 kWh
EPREL-registreringsnummer	423233

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
Fullständigt produktnamn	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790086398700
Beställningsnummer	86398700
Materialnummer (12NC)	925640644205
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900863987
Räknare - antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC - Hölje	8727900864007

Halogen Clickline G9

Måttskiss



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

