



Halogen Clickline

Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10

Idealne rozwiązanie do małych dekoracyjnych opraw. Szkło blokujące promieniowanie ultrafioletowe oraz bezpiecznik umożliwiają eksploatację bez przykrywającej szyby. Kompaktowa lampa Clickline generuje wyraziste białe światło przez cały długi okres eksploatacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G9 [G9]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przetwarzania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	630 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	15 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	42,0 W
Lamp Current (Nom)	0,18 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230 V


Napięcie (Nom)	230 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T13 [T 13 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	42 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10
Pełna nazwa produktu	Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10
Full EOC	872790025291025
Kod zamówienia	25291025
Materiał Nr (12NC)	925640844202
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900252910
Numerator - Packs per outer box	10

EAN/UPC – Opakowanie	8727900662214
----------------------	---------------

Rysunki techniczne



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10	13 mm	21,7 mm	45 mm

