



Halogen Clickline G9

Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10

Küçük, dekoratif aydınlatma armatürleri için ideal çözüm. Morötesi ışınları engelleyen cam ve güvenlik sigortası, örtücü cam olmadan kullanıma olanak tanır. Kompakt Clickline, uzun bir kullanım ömrü boyunca keskin beyaz ışık sağlar.


Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G9 [G9]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Nominal kullanım ömrü	2.000 h
Anahtar Döngüsü	8.000
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	2.000 h
Aydınlatma Teknolojisi	Halogen
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	630 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2800 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	15 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	100
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	42,0 W
Lamba Akımı (Nom)	0,18 A
Başlangıç Saati (Nom)	0,0 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	1
Voltaj (Nom)	230 V
Voltaj (Nom)	230 V

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	T13 [T 13 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	42 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10
Tam ürün adı	Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10
Tam ürün kodu	872790025291025
Sipariş kodu	25291025
Malzeme No. (12NC)	925640844202
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8727900252910
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8727900662214

Halogen Clickline G9

Boyutlu çizim



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Caps 42W G9 230V CL 1BC/10	13 mm	21,7 mm	45 mm

