



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

Die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten. Das UV-Schutzglas und die Sicherung erlauben den Einsatz ohne Deckglas. Die kompakte Clickline strahlt hellweiß und hat eine lange Lebensdauer.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G9 [G9]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Nennlebensdauer (Nom)	2000 h
Schaltzyklus	8000X

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (Nom)	630 lm
Nennlichtstrom (Nom)	630 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K
Nennlichtausbeute (Nom)	15 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.)	80 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	42,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,18 A
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light
Leistungsfaktor (Nom)	1
Spannung (Nom)	230 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar (CL)


Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	42 kWh

Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	950 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	872790086401400
Bestell-Produktname	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC - Produkt	8727900864014
Bestellcode	86401400
Local Code	ECOCLICK42WK
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	100
Material-Nr. (12NC)	925640844205
Nettogewicht (Einzelteil)	0,003 kg

Halogen Clickline G9

Abmessungsskizzen



CLICKLINE 42W G9 230V CL

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

