



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

Die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten. Das UV-Schutzglas und die Sicherung erlauben den Einsatz ohne Deckglas. Die kompakte Clickline strahlt hellweiß und hat eine lange Lebensdauer.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G9 [G9]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	2.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8.000
Nennlebensdauer (Std.)	2.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	590 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0,452
Farbkoordinate Y (nom.)	0,409
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K
Nennlichtausbeute (nom.)	15 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	44 W
Lampenstrom (Nom)	0,18 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Spannung (Nom)	230 V


Spannung (Nom)	230 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T13 [T 13 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	44 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423238
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
Gesamtbezeichnung des Produkts	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
Gesamt-Produktcode	872790086401400
Bestellcode	86401400
Material-Nr. (12NC)	925640844205
Lokaler Bestellcode	ECOCLICK42WK
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900864014
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100

Halogen Clickline G9

EAN Umverpackung

8727900864038

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

