



Halogen Clickline G9



Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT

Ideale oplossing voor kleine, decoratieve armaturen. UV-blokkerend glas en veiligheidszekering maken gebruik mogelijk zonder voorzetglas. De compacte Clickline geeft helderwit licht over een lange levensduur.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9 [G9]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	2.000 hr
Schakelcyclus	8.000
Nominale levensduur (uren)	2.000 hr
Lamptype	Halogen
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	590 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,452
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,409
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	15 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	100

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	44 W
Lampstroom (nom.)	0,18 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	1
Spanning (nom.)	230 V

Spanning (nom.)	230 V
-----------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T13 [T 13 mm]


Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Energieverbruik kWh/1.000 uur	44 kWh
EPREL-registratienummer	423238

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
Volledige productnaam	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT
Full EOC	872790086401400
Bestelcode	86401400
Materiaalnr. (12NC)	925640844205
Lokale code	ECOHALOCAP42WG9
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900864014
Numerator - Dozen per buitendoos	100

Halogen Clickline G9

EAN/UPC - Case	8727900864038
----------------	---------------

Maatschets



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

