



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

As lâmpadas Philips Halogen Classic oferecem as formas clássicas a que está habituado. Esta nova lâmpada "clássica" proporciona luz de alta qualidade, é regulável e acende-se imediatamente.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]
Vida útil nominal (Nom.)	2000 h
Vida útil com 3 horas de utilização por dia	2 a
Ciclo de comutação	8000X

Dados técnicos de luminosidade	
Ângulo do feixe (Nom.)	30 °
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	76 lm
Intensidade luminosa (Máx.)	180 cd
Ângulo do feixe nominal	30 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2800 K
Índice de restituição cromática (Nom.)	100
Llmf no final da vida útil nominal (Min.)	80 %
Fluxo luminoso em cone de 90°	76 lm

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0.08 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s

Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	instant full light
Fator de potência (Nom.)	1
Tensão (Nom.)	230 V

Controles e regulação	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Frosted (FR)

Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	D
Consumo de energia kWh/1000 h	18 kWh

Requisitos de design da luminária	
Temperatura do casquilho (Máx.)	130 °C


Dados do produto	
Código do produto completo	872790082042304
Nome de produto da encomenda	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP

Halogen Classic Reflector

EAN/UPC – Produto	8727900820423
Código de encomenda	82042304
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10

N.º material (12NC)	925645244210
Peso líquido (Peça)	20,800 g

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

HalClass 18W E14 230V NR50 30D FR

Dados fotométricos

