



# Halogen Classic Reflector

## EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP

Žárovky Philips Halogen Classic nabízejí klasický tvar, na jaký jste zvyklí. Tato nová „klasika“ poskytuje vysoce kvalitní světlo, umožňuje stmívání a okamžité rozsvícení.

### Údaje o produktu


General Information		Účinnost (jmen.)		1
Patice	E27 [ E27]	Napětí (jmen.)	230 V	
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální]	<b>Controls and Dimming</b>		
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h	Regulovatelné	Ano	
Cyklus přepínání	8 000x	<b>Mechanical and Housing</b>		
<b>Light Technical</b>		Úprava žárovky	Matná (FR)	
Vyzařovací úhel (jmen.)	25 °	<b>Approval and Application</b>		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	255 lm	Štítek energetické účinnosti (EEL)	D	
Svítilivost (max.)	800 cd	Spotřeba energie kWh/1000 h	42 kWh	
Jmenovitý vyzařovací úhel	25 °	<b>Luminaire Design Requirements</b>		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K	Teplota patice (max.)	130 °C	
Index barevného podání (jmen.)	100	<b>Product Data</b>		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %	Úplný kód výrobku	872790083530401	
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	255 lm	Objednávací název produktu	EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	
<b>Operating and Electrical</b>		EAN/UPC – výrobek	8727900835304	
Power (Rated) (Nom)	42.0 W	Objednávací kód	83530401	
Proud zdroje (jmen.)	0,18 A			
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s			
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light			

## Halogen Classic Reflector

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	925645444208

Celková hmotnost (kus)	39,500 g
------------------------	----------

### Rozměrové výkresy



HalClass 42W E27 230V R80 25D FR

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

### Fotometrické údaje

