



Halogen Classic Réflecteur

EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP

Les ampoules halogènes classiques Philips présentent les lignes classiques auxquelles vous êtes habitué. Ce nouveau « classique » fournit un éclairage de haute qualité, des possibilités de gradation et un démarrage instantané.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	2'000 h
Nombre de cycles d'allumage	8'000
Durée de vie nominale (heures)	2'000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	25 degré(s)
Température de couleur corrélée (nom.)	2800 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	255 lm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	42.0 W
Courant lampe (nom.)	0.18 A
Heure de démarrage (nom.)	0.0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230 V

Tension (nom.)	230 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	R80 [R 80 mm]


Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	42 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Nom de produit complet	EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Code EOC	872790083530401
Code de commande	83530401
Code 12NC	925645444208
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900835304
Conditionnement par carton	10

Halogen Classic Réflecteur

Codes EAN/UPC - Boîte 8718696462959

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

