



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP

As lâmpadas Philips Halogen Classic oferecem as formas clássicas a que está habituado. Esta nova lâmpada "clássica" proporciona luz de alta qualidade, é regulável e acende-se imediatamente.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Vida útil nominal	2.000 h
Ciclo de comutação	8.000
Vida útil nominal (horas)	2.000 h
Tecnologia de iluminação	Halogen
Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo do feixe (Nom.)	25 °
Temperatura de cor correlacionada	2800 K
Color rendering index (CRI)	100
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	255 lm
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	42,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,18 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	luz total instantânea s
Fator de potência (Fração)	1
Tensão (Nom.)	230 V

Tensão (Nom.)	230 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim
Características mecânicas e compartimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Formato da lâmpada	R80 [R 80 mm]
Aprovação e aplicação	
Consumo de energia kWh/1000 h	42 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Nome do produto completo	EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Código do produto completo	872790083530401
Código de encomenda	83530401
N.º material (12NC)	925645444208
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8727900835304
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10

Halogen Classic Reflector

EAN/UPC - Caso	8718696462959
----------------	---------------

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 42W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

