



Halogen Classic Reflector

EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP

Žárovky Philips Halogen Classic nabízejí klasický tvar, na jaký jste zvyklí. Tato nová „klasika“ poskytuje vysoce kvalitní světlo, umožňuje stmívání a okamžité rozsvícení.

Údaje o produktu


General Information		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)		instant full light	
Patice	E27 [E27]	Účinnost (jmen.)	1		
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Napětí (jmen.)	230 V		
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h	Controls and Dimming			
Cyklus přepínání	8 000x	Regulovatelné	Ano		
Light Technical		Mechanical and Housing			
Vyzařovací úhel (jmen.)	25°	Úprava žárovky	Matná (FR)		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	485 lm	Approval and Application			
Svitivost (max.)	1440 cd	Štítek energetické účinnosti (EEL)	D		
Jmenovitý vyzařovací úhel	25°	Spotřeba energie kWh/1000 h	70 kWh		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K	Luminaire Design Requirements			
Index barevného podání (jmen.)	100	Teplota patice (max.)	130 °C		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %	Product Data			
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	485 lm	Úplný kód výrobku	872790083534201		
Operating and Electrical		Objednávací název produktu	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP		
Power (Rated) (Nom)	70.0 W	EAN/UPC – výrobek	8727900835342		
Proud zdroje (jmen.)	0,30 A				
Ekvivalentní příkon	90 W				
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s				

Halogen Classic Reflector

Objednací kód	83534201
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	925645544205

Celková hmotnost (kus)	39,500 g
------------------------	----------

Rozměrové výkresy



HalClass 70W E27 230V R80 25D FR

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

Fotometrické údaje

