



Halogen Classic Reflektor

EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic-Lampen haben die gewohnte klassische Form. Diese neue „klassische“ Lampe erzeugt ein hochwertiges Licht, ist dimmbar und leuchtet sofort.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	
Sockel	E27 [E27]		instant full light
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]	Leistungsfaktor (Nom)	1
Nennlebensdauer (Nom)	2000 h	Spannung (Nom)	230 V
Schaltzyklus	8000X		
Lichttechnische Daten		Dimmen	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25°	Dimmbar	Ja
Nennlichtstrom (Nom)	485 lm	Mechanische Kenndaten	
Lichtstärke (max.)	1440 cd	Kolbenausführung	matt (FR)
Nenn-Abstrahlungswinkel	25°	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K	Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	70 kWh
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.)	80 %	Anforderungen an das Leuchtendesign	
Lichtstrom im 90° Winkel	485 lm	Sockeltemperatur (max.)	130 °C
Elektrische Kenndaten		Produktdaten	
Power (Rated) (Nom)	70.0 W	Gesamt-Produktcode	872790083534201
Lampenstrom (Nom)	0,30 A	Bestell-Produktname	EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP
Äquivalente Leistung	90 W	EAN/UPC - Produkt	8727900835342
Startzeit (Nom)	0,0 s		

Halogen Classic Reflektor

Bestellcode	83534201
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	925645544205

Nettogewicht (Einzelteil)	39,500 g
---------------------------	----------

Abmessungsskizzen



HalClass 70W E27 230V R80 25D FR

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 70W E27 R80 25D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

Photometrische Daten

