



# Halogen Classic Twisted Candle B35

## Halogen Classic 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP

Las bombillas Philips Halogen Classic Twisted Candle ofrecen la forma decorativa a la que está acostumbrado. Este nuevo "clásico" proporciona luz de calidad, es regulable y se enciende inmediatamente.


### Datos del producto

Información general		Voltaje (nom.)	
Base del casquillo	E14 [E14]		230 V
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Voltaje (nom.)	230 V
Vida útil nominal	2.000 hora(s)	<b>Controles y regulación</b>	
Ciclo de encendido/apagado	8.000	Regulable	Sí
Vida útil nominal (horas)	2.000 hora(s)	<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Lighting Technology	Halogen	Acabado de la bombilla	Transparente
<b>Datos técnicos de la luz</b>		Forma de la bombilla	BW35 [BW 35 mm]
Flujo luminoso	370 lm	<b>Aprobación y aplicación</b>	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2800 K	Consumo energético kWh/1000 h	28 kWh
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	12,4 lm/W	<b>Datos de producto</b>	
Índice de reproducción cromática (IRC)	100	Nombre de producto del pedido	Halogen 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP
<b>Operativos y eléctricos</b>		Nombre completo del producto	Halogen Classic 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP
Consumo de energía	28,0 W	Full EOC	872790082070602
Corriente de lámpara (nom.)	0,12 A	Código de pedido	82070602
Hora de inicio (nom.)	0,0 s	Código 12NC	925646944218
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s	Cantidad por paquete	1
Factor de potencia (fracción)	1		

## Halogen Classic Twisted Candle B35

EAN/UPC - Producto/Caja	8727900820706
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	15
Embalaje con código EAN/UPC	8718696462751

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
Halogen 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	36 mm	99,2 mm

