



# Halogen Classic P45

## Halogen Classic 28W E27 240V P45 1CT/15 SRP

Philips Halogen Classic-lamporna har en välbekant och klassisk form och ger ett dimbart ljus av hög kvalitet som tänds direkt.


### Produktdata

| Allmän information              |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Sockel                          | E27 [E27]                              |
| Driftposition                   | UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)] |
| Nominell livslängd              | 2 000 h                                |
| Driftcykel                      | 8 000                                  |
| Specificerad livslängd (timmar) | 2 000 h                                |
| Lighting Technology             | Halogen                                |
| Ljusteknik                      |                                        |
| Ljusflöde                       | 370 lm                                 |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 2800 K                                 |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)    | 12,4 lm/W                              |
| Färgåtergivningindex            | 100                                    |
| Drift och elektricitet          |                                        |
| Effektförbrukning               | 28,0 W                                 |
| Lampström (nom)                 | 0,12 A                                 |
| Tändningstid (nom)              | 0,0 s                                  |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus  | tänds direkt s                         |
| Effektfaktor (fraktion)         | 1                                      |
| Spänning (nom)                  | 240 V                                  |
| Spänning (nom)                  | 240 V                                  |
| Styrenheter och dimring         |                                        |
| Dimbar                          | Ja                                     |

| Mekanik och armaturhus                    |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ljuskällans ytbehandling                  | Klar                                        |
| Lampform                                  | P45 [P 45 mm]                               |
| Användning och godkännande                |                                             |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim           | 28 kWh                                      |
| Produktdata                               |                                             |
| Beställningsproduktnamn                   | Halogen 28W E27 240V P45 1CT/15 SRP         |
| Fullständigt produktnamn                  | Halogen Classic 28W E27 240V P45 1CT/15 SRP |
| Full EOC                                  | 872790086300004                             |
| Beställningsnummer                        | 86300004                                    |
| Materialnummer (12NC)                     | 925647445506                                |
| Lokal kod                                 | 8341403                                     |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                           |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8727900863000                               |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 15                                          |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8718696462539                               |

# Halogen Classic P45

## Måttskiss



| Product                             | D (max) | C (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Halogen 28W E27 240V P45 1CT/15 SRP | 46 mm   | 74 mm   |

