



Halogen Classic P45

Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP

Žiarovky Philips Halogen Classic ponúkajú prevedenia, na ktoré ste zvyknutí. Táto nová „klasika“ poskytuje svetlo vysokej kvality, je stmievateľná a okamžite sa rozsvieti.


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E27 [E27]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	2 000 h
Spínací cyklus	8 000
Menovitá životnosť (hodiny)	2 000 h
Technológia osvetlenia	Halogen
Svetelné technické	
Svetelný tok	630 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2800 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	15,0 lm/W
Index podania farieb (CRI)	100
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	42,0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,18 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Účinnosť (zlomok)	1
Napätie (nom.)	230 V
Napätie (nom.)	230 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	P45 [P 45 mm]
Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	42 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Halogen 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP
Úplný názov produktu	Halogen Classic 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP
Úplný kód produktu	872790083142901
Objednávkový kód	83142901
Č. materiálu (12NC)	925647544223
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8727900831429
Čitateľ – počet balení v krabici	15
EAN/UPC – balenie	8718696462850

Halogen Classic P45

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
Halogen 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	74 mm

