



# Halogen Classic P45

## Halogen Classic 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP

Philipsin Halogen Classic -lampujen muoto on perinteinen. Uusi klassinen lamppu antaa laadukasta valoa, on himmennettävä ja syttyy välittömästi.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [E14]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	370 lm
Vastaava väriämpötila (nim.)	2800 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	12,4 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	100

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	28,0 W
Lampun virta (nim.)	0,12 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Sytyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	230 V
Jännite (nim.)	230 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	P45 [P 45 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	28 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Halogen 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP
Koko tuotenimi	Halogen Classic 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP
Full EOC	872790083146704
Tilauskoodi	83146704
Tuotekoodi (12NC)	925648044238
Paikallinen koodi	4725708
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8727900831467
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	15
EAN/UPC – laatikko	8718696462874

## Halogen Classic P45

### Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
Halogen 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm

