



Halogen Classic kulka

Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP

Żarówka Philips Halogen Classic cechuje się znajomym tradycyjnym kształtem. Ten nowy „klasyk” emituje wysokiej jakości światło, umożliwia ściemnianie, a po włączeniu natychmiast działa z pełną mocą.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	E14 [E14]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość nominalna (Nom)	2000 h
Cykl załączania	8000X
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień świetlny (Nom)	630 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	630 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	15,0 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min)	80 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	42,0 W
Prąd lampy (Nom)	0,18 A
Równoważna moc w watach	55 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	1


Napięcie (Nom)	230 V
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	42 kWh
Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura trzonek (Max)	130 °C
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	872790083148101
Nazwa produktu na zamówieniu	Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP
EAN/UPC - Produkt	8727900831481
Kod zamówienia	83148101
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1

Halogen Classic kulka

Numerátor – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	15
Materiał Nr (12NC)	925648144222

Waga netto (szt.)	17,900 g
-------------------	----------

Rysunki techniczne



HalClass 42W E14 230V P45 CL

Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	46 mm	80 mm

